

Technisches Datenblatt

T-Abzweigstück 110 A4

Artikelnummer: 6312815



T-Stück, horizontal, für alle Weitspannkabelleitern mit der Seitenhöhe 110 mm. Zur weiteren Stabilisierung sollten im Bereich der Formteile Unterstützungen vorgesehen werden.




- A4** Edelstahl, rostfrei
- 2B** blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	6312815
Typ	WLT 1120 A4
Bezeichnung 1	T-Abzweigstück
Bezeichnung 2	für Weitspannkabelleiter 110
Hersteller	OBO
Dimension	110x200
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4571
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1750 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen



Breite	200 mm
Höhe	110 mm
Maß B	200 mm
Maß R	500 mm

Technisches Datenblatt

T-Abzweigtück 110 A4

Artikelnummer: 6312815



Technische Daten

Ausführung der Sprossen	Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms	flaches Profil
Bauform	Abgang symmetrisch
Funktionserhalt	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	ja
Holmstärke	2 mm