


Technisches Datenblatt

Winkelverbinder A4

Artikelnummer: 6091397



Winkelverbinder für Weitspannkabelrinnen- und Leitern mit 110 mm Seitenhöhe.
Inklusiv anteiliger Schrauben, Scheiben und Muttern.



A4 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	6091397
Typ	WRWVK 110 A4
Bezeichnung 1	Winkelverbinder
Bezeichnung 2	für Weitspann-System 110
Hersteller	OBO
Dimension	110x250
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4571
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	82 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Winkelverbinder A4

Artikelnummer: 6091397



Abmessungen



Länge	250 mm
Breite	20 mm
Höhe	110 mm
Blechstärke	2,5 mm

Technische Daten

Ausführung	Winkelverbinder
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	ja
Geeignet für Kabelrinne	ja
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe	110 mm
Gelenkverbinder horizontal	nein
Gelenkverbinder vertikal	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Verbindungsart	Schraubverbinder