


Technisches Datenblatt

45°-Winkelverbinder, innen FT

Artikelnummer: 6227910



Winkelverbinder 45° horizontal für Weitspannkabelrinnen- und leitem mit 160 mm Seitenhöhe.
Inklusive anteiliger Schrauben, Scheiben und Muttern.



St Stahl

FT tauchfeuverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6227910
Typ	WRWV 160 I FT
Bezeichnung 1	Winkelverbinder 45° innen
Bezeichnung 2	für Weitspann-System 160
Hersteller	OBO
Dimension	160x500
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	234 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

45°-Winkelverbinder, innen FT

Artikelnummer: 6227910



Abmessungen



Länge	540 mm
Breite	20 mm
Höhe	160 mm
Blechstärke	2,5 mm

Technische Daten

Ausführung	Winkelverbinder
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	ja
Geeignet für Kabelrinne	ja
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe	160 mm
Gelenkverbinder horizontal	nein
Gelenkverbinder vertikal	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Verbindungsart	Schraubverbinder