


# Technisches Datenblatt

Aus-/Wechselschalter, 1/2 Modul

Artikelnummer: 6120924



Wechselschalter 1-polig, 10 A, 250 V~, mit Steckklemmen.



PC Polycarbonat

## Stammdaten

Artikelnummer	6120924
Typ	WS-UB AL0.5
Bezeichnung 1	Aus-/Wechselschalter
Hersteller	OBO
Dimension	10 A, 250 V
Farbe	alu lackiert
Werkstoff	Polycarbonat
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,8 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

Aus-/Wechselschalter, 1/2 Modul

Artikelnummer: 6120924



## Abmessungen



Breite	22 mm
Höhe	45 mm

## Technische Daten

Anschlussart	Steckklemme
Ausführung der Oberfläche	matt
Befestigungsart	einrasten
Beleuchtung	nein
Beschriftungsfeld	nein
Halogenfrei	ja
Kontroll-Licht	nein
Montageart	Geräteeinbaukanal
Nennspannung	250 V
Nennstrom	10 A
Schaltungsart	Wechselschalter
Schutzart	IP20
Textfeld/Beschriftungsfläche	nein
Tiefe	36 mm