

Technisches Datenblatt

Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M8

Artikelnummer: 1387065



CE UK
CA

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Aufschraubar auf Gewinde M8. Die Größe 27 FT ist geeignet für M25. Die Größe 42.5 FT ist geeignet für M40. Die Größe 48.5 FT ist geeignet für M50. Die Größe 60 FT ist geeignet für M63.

Stammdaten

Artikelnummer	1387065
Typ	2900WM8 33.5 FT
Bezeichnung 1	Abstandschelle
Bezeichnung 2	mit Gewindegussanschluss M8
Hersteller	OBO
Dimension	1"
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	6,864 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,1565 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M8

Artikelnummer: 1387065



Abmessungen



Länge	70 mm
Breite	20 mm
Maß A	70 mm
Maß B	54 mm
Maß D	33,5 mm
Maß D min.	33,5 mm
Maß t	2 mm
Maß t1	2,5
Maß x	3 mm

Technische Daten

Ausführung	geschlossen
Befestigungsart	Schraubloch
für Durchmesser	33,5
für Rohrdurchmesser	M32
Geeignet im Brandschutzbereich	nein
Gewinde	M8
Größe	1"
Halogenfrei	nein
Kunststoffummantelt	nein
Lochgröße	M8 mm
Materialstärke	2 mm
Schraube	M6 x 16
Spannbereich D max.	33,5 mm
Spannbereich D min.	30,5 mm
UV-beständig	ja