

# Technisches Datenblatt

## Haft-Clip Typ 4042, ohne Nagel, lichtgrau

Artikelnummer: 2215322



Haft-Clip, zum Aufklemmen auf die Leitung, passend für Stahlnägel 2 mm



PP Polypropylen

### Stammdaten

Artikelnummer	2215322
Typ	4042
Bezeichnung 1	Haft-Clip
Bezeichnung 2	ohne Nagel
Hersteller	OBO
Dimension	14-17mm
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polypropylen
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,181 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0071 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Haft-Clip Typ 4042, ohne Nagel, lichtgrau

Artikelnummer: 2215322

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen



Maß A	12 mm
Maß B	17,8 mm
Maß H	32 mm
Maß L	32 mm

### Technische Daten

Doppelschelle	nein
Form	rund (für Rundleitung)
für Kabeldurchmesser max.	17 mm
für Kabeldurchmesser min.	14 mm
für Nageldurchmesser	2
Gehärtet	nein
Halogenfrei	ja
Mit Nagel	nein
Schlagfest	ja
Rohrarretierung	nein