

Technisches Datenblatt

Reihenschelle, lichtgrau

Artikelnummer: 2255014



Schwere Ausführung, auch passend zu Schienen mit 16 ÷ 17 mm Schlitzweite;
Schellenkörper Polyamid, lichtgrau RAL 7035; Metallteile Stahl, galvanisch verzinkt.



16-17

PA Polyamid

Stammdaten	
Artikelnummer	2255014
Typ	2054 14-48 LGR
Bezeichnung 1	Reihenschelle
Bezeichnung 2	mit Kreuzschlitzschraube
Hersteller	OBO
Dimension	14-48mm
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	4,32 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,1722 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Reihenschelle, lichtgrau

Artikelnummer: 2255014



Abmessungen



Maß B	26 mm
Maß B1	14,5 mm
Maß H	48 mm
Maß H1	24 mm

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre	1
Ausführung	zweilappig
Befestigungsart	Schienenbefestigung
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max.	17 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min.	16 mm
Geeignet im Brandschutzbereich	nein
Halogenfrei	ja
Kunststoffummantelt	nein
Schlagfest	nein
Schraube	M8 x 60
Spannbereich D max.	48 mm
Spannbereich D min.	14 mm
UV-beständig	nein