

Technisches Datenblatt

Oberteil LK4 D 15

Artikelnummer: 6178480



Kanaloberteil für den Ersatzbedarf.
Bodenbündiges Ausführen durch Sollbruchstellen.



PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Artikelnummer	6178480
Typ	LK4 D 15
Bezeichnung 1	Oberteil
Bezeichnung 2	für LK4 / LK4/N
Hersteller	OBO
Dimension	15mm
Farbe	steingrau; RAL 7030
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	8,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0952 kg CO2e / 1 Meter

Abmessungen



Länge	2.000 mm
Breite	15 mm
Maß a	20 mm

Technisches Datenblatt

Oberteil LK4 D 15

Artikelnummer: 6178480



Technische Daten

für Kanalbreite	15 mm
Halogenfrei	nein
Selbstverlöschend	ja
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C