

# Technisches Datenblatt

Montageschiene MS5030, Schlitz 22 mm, A2, gelocht

Artikelnummer: 1121499



Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.



**A2** Edelstahl, rostfrei

**2B** blank, nachbehandelt

## Stammdaten

Artikelnummer	1121499
Typ	MS5030P6000A2
Bezeichnung 1	Profilschiene
Bezeichnung 2	gelocht, Schlitzweite 22mm
Hersteller	OBO
Dimension	6000x50x30
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	6
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	282,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m


# Technisches Datenblatt

Montageschiene MS5030, Schlitz 22 mm, A2, gelocht

Artikelnummer: 1121499



## Abmessungen



Länge	6.000 mm
Breite	50 mm
Höhe	30 mm
Maß L	6.000 mm

## Technische Daten

Abbrechbar	nein
Art der Lochung	Rücken gelocht
Ausführung	Einfachprofil
Bohrlochabstand mittig	50 mm
Funktionserhalt	nein
Materialstärke	3 mm
Mit Lochung	ja
Mit Zahnung	nein
Profilform	C-Profil
Schlitzweite	18 mm
Statischer Wert A	3,39 cm <sup>2</sup>
Statischer Wert Iy	3,99 cm
Statischer Wert Iz	13,11 cm
Statischer Wert Wy	3,95 cm <sup>2</sup>
Statischer Wert Wz	6,38 cm <sup>2</sup>