Technisches Datenblatt

Hammerkopfschraube A4

Artikelnummer: 1148076





Hammerkopfschraube zur Verwendung mit Profilschienen CM3015, CM3518 und AM3518

C€ 📇

Edelstahl, rostfrei

blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	1148076	
Тур	ACMHB M6x30 A4	
Bezeichnung 1	Hammerkopfschraube	
Bezeichnung 2	für Profilschienen Mittel	
Hersteller	ОВО	
Dimension	M6x30mm	
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei	
Oberfläche	blank, nachbehandelt	
Oberflächennorm		
Kleinste VK-Einheit	50	
Mengeneinheit	Stück	
Gewicht	2,6 kg	
Gewichtseinheit	kg/100 St.	

Technisches Datenblatt

Hammerkopfschraube A4

Artikelnummer: 1148076



Abmessungen Länge Breite Höhe Maß L OE

Technische Daten		
	Geeignet für Montageschiene	ja
	Gewinde	M 6 x 30mm
	Gewinde metrisch	6

33,5 mm 16 mm

5 mm

30 mm