

Technisches Datenblatt

Hakenkopfschraube A4

Artikelnummer: 1148168



Hakenkopfschraube zur Verwendung mit Profilschiene MS4022



A4 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	1148168
Typ	MS40HB M12x30 A4
Bezeichnung 1	Hakenkopfschraube
Bezeichnung 2	für Profilschiene MS4022
Hersteller	OBO
Dimension	M12x30mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	7,55 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Hakenkopfschraube A4

Artikelnummer: 1148168



Abmessungen



Länge	35 mm
Breite	14 mm
Höhe	7,5 mm

Technische Daten

Drehmoment	24 Nm
Geeignet für Montageschiene	ja
Gewinde	M12x30mm
Gewinde metrisch	12