

# Technisches Datenblatt

## Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne A2

Artikelnummer: 1185462



Auch passend zu Winkeleisen mit 40 mm Schenkellänge; Schelle und Schraube aus Edelstahl rostfrei, Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, lichtgrau RAL 7035.



- A2** Edelstahl, rostfrei
- 2B** blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Artikelnummer	1185462
Typ	2056W 40 A2
Bezeichnung 1	Bügelschelle
Hersteller	OBO
Dimension	34-40mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	10 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne A2



Artikelnummer: 1185462

### Abmessungen



Maß A	23 mm
Maß B	45 mm
Maß C	34 mm
Maß E	11 mm
Maß G	M8
Maß H	105 mm
Maß L	54 mm
Maß t	2 mm
Maß x	5,5 mm

### Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre	1
für 1 Kabel H	105 mm
für 1 Kabel L	31,5
für Rohrdurchmesser max.	40 mm
für Rohrdurchmesser min.	40 mm
Halogenfrei	ja
Max. Anzugsdrehmoment	5 Nm
Mit Kunststoffwanne	ja
Mit Metallwanne	nein
Montageart	Winkelprofil
Schlagfest	nein
Spannbereich D max.	40 mm
Spannbereich D min.	34 mm
Zusatz Oberfläche	unbehandelt
Zusatz Werkstoff	rostfreier Stahl
Mit Gegenwanne	nein
Werkstoff der Wanne	Kunststoff
Werkstoffgüte der Wanne	Polypropylen