

# Technisches Datenblatt

Bügelschelle 2056 F-Fuß, 1-fach, Kunststoffdruckwanne,  
FT

Artikelnummer: 1187620



Bügelschelle mit F-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an Flacheisen. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen- und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.



**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

## Stammdaten

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Artikelnummer       | 1187620            |
| Typ                 | BS-F1-K-28 FT      |
| Bezeichnung 1       | Bügelschelle 2056  |
| Hersteller          | OBO                |
| Dimension           | 22-28mm            |
| Werkstoff           | Stahl              |
| Oberfläche          | tauchfeuerverzinkt |
| Oberflächennorm     | DIN EN ISO 1461    |
| Kleinste VK-Einheit | 100                |
| Mengeneinheit       | Stück              |
| Gewicht             | 6 kg               |
| Gewichtseinheit     | kg/100 St.         |

# Technisches Datenblatt

Bügelschelle 2056 F-Fuß, 1-fach, Kunststoffdruckwanne,  
FT

Artikelnummer: 1187620



## Abmessungen

|             |         |
|-------------|---------|
| Länge       | 22,5 mm |
| Breite      | 33 mm   |
| Höhe        | 64 mm   |
| Blechstärke | 2 mm    |
| Maß A       | 22,5 mm |
| Maß B       | 33 mm   |
| Maß C       | 34 mm   |
| Maß G       | M6      |
| Maß H       | 64 mm   |
| Maß L       | 35 mm   |
| Maß t       | 2 mm    |

## Technische Daten

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Anzahl der Kabel/Rohre   | 1              |
| für Rohrdurchmesser max. | 28 mm          |
| für Rohrdurchmesser min. | 22 mm          |
| Gewinde                  | M6             |
| Halogenfrei              | ja             |
| Länge Außenmaß           | 34 mm          |
| Max. Anzugsdrehmoment    | 3 Nm           |
| Mit Kunststoffwanne      | ja             |
| Montageart               | flaches Profil |
| Schlitzweite             | 10 mm          |
| Spannbereich D max.      | 28 mm          |
| Spannbereich D min.      | 22 mm          |
| Zusatz Oberfläche        | feuerverzinkt  |
| Zusatz Werkstoff         | Stahl          |
| Mit Gegenwanne           | nein           |
| Werkstoff der Wanne      | Kunststoff     |
| Werkstoffgüte der Wanne  | Polypropylen   |