



Abstandschele zur Montage von Röhren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Ansatz mit Innengewinde. Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90.



St Stahl

G galvanisch verzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	1362424
Typ	ASG 732 25 G
Bezeichnung 1	Abstandschele
Bezeichnung 2	mit Gewindeanschluss M6
Hersteller	OBO
Dimension	20-25mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,145 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Abstandschelle 732 G

Artikelnummer: 1362424



Abmessungen



Maß A	51 mm
Maß B	39 mm
Maß b	18 mm
Maß D	25 mm
Maß D max.	25 mm
Maß D min.	20 mm
Maß H1	6,5 mm
Maß t1	1,25
Maß t2	1,25
Maß x	7,5 mm

Technische Daten

Abstand zur Wand	ja
Anzahl der Kabel/Rohre	1
Ausführung	geschlossen
Befestigungsart	Gewindeanschluss
für Durchmesser	20 - 25
Geeignet im Brandschutzbereich	ja
Halogenfrei	ja
Kunststoffummantelt	nein
Materialstärke	1,25 mm
Spannbereich D max.	25 mm
Spannbereich D min.	20 mm
UV-beständig	ja