

# Technisches Datenblatt

## Abstandschelle 733 ALU

Artikelnummer: 1362822



Abstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Langloch. Ab der Schellengröße 20 geeignet für Montage mit Nagelgerät oder Bolzensetzgerät. Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90 (außer ALU).



**Alu** Aluminium

### Stammdaten

Artikelnummer	1362822
Typ	ASL 733 30 ALU
Bezeichnung 1	Abstandschelle
Bezeichnung 2	mit Langloch
Hersteller	OBO
Dimension	25-30mm
Werkstoff	Aluminium
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,592 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Abstandschelle 733 ALU

Artikelnummer: 1362822



### Abmessungen



Maß A	59 mm
Maß B	45 mm
Maß b	16 mm
Maß D	30 mm
Maß D max.	30 mm
Maß D min.	25 mm
Maß L	10 mm
Maß s	16,5 mm
Maß t1	1,5
Maß t2	1,5
Maß x	7,5 mm

### Technische Daten

Abstand zur Wand	ja
Anzahl der Kabel/Rohre	1
Ausführung	geschlossen
Befestigungsart	Schraubloch
für Durchmesser	25 - 30
Halogenfrei	ja
Kunststoffummantelt	nein
Materialstärke	1,5 mm
Spannbereich D max.	30 mm
Spannbereich D min.	25 mm
UV-beständig	ja