

# Technisches Datenblatt

## Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M6

Artikelnummer: 1385062



Aufschraubbar auf Gewinde M6. Die Größe 27 FT ist geeignet für M25. Die Größe 42.5 FT ist geeignet für M40. Die Größe 48.5 FT ist geeignet für M50. Die Größe 60 FT ist geeignet für M63.



St

Stahl

FT

tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	1385062
Typ	2900WM6 33.5 FT
Bezeichnung 1	Abstandschelle
Bezeichnung 2	mit Gewindeanschluss M6
Hersteller	OBO
Dimension	1"
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	6,144 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M6




Artikelnummer: 1385062

### Abmessungen



Länge	70 mm
Breite	20 mm
Maß A	70 mm
Maß B	54 mm
Maß D	33,5 mm
Maß D min.	33,5 mm
Maß t	2 mm
Maß t1	2
Maß x	3 mm



### Technische Daten

Ausführung	geschlossen
Befestigungsart	Schraubloch
für Durchmesser	33,5
für Rohrdurchmesser	M32
Geeignet im Brandschutzbereich	nein
Gewinde	M6
Größe	1"
Halogenfrei	nein
Kunststoffummantelt	nein
Lochgröße	M6 mm
Materialstärke	2 mm
Schraube	M6 x 16
Spannbereich D max.	33,5 mm
Spannbereich D min.	30,5 mm
UV-beständig	ja