Technisches Datenblatt

Trägerklammer, mit Gewindebolzen unten

Artikelnummer: 1488295



Trägerklammer mit Gewindebolzen M6 unten für individuelle Montagelösungen. Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen.



(€

St

Stahl

ZL

Zinklamelle

Stammdaten

Artikelnummer	1488295	
Тур	SCUTB 14-20 M6	
Bezeichnung 1	Trägerklammer	
Bezeichnung 2	mit Gewindebolzen M6x9 mm	
Hersteller	OBO	
Dimension	14-20mm	
Werkstoff	Stahl	
Oberfläche	Zinklamelle	
Oberflächennorm		
Kleinste VK-Einheit	100	
Mengeneinheit	Stück	
Gewicht	3,2 kg	
Gewichtseinheit	kg/100 St.	

Technisches Datenblatt

15

Trägerklammer, mit Gewindebolzen unten



Artikelnummer: 1488295

36

Technische Daten		
	Anschlussart/-bauteil	Gewinde
	Befestigungsart	klemmen
	Flanschdicke F max.	20 mm
	Flanschdicke F min.	14 mm
	Gewinde	M6 x 9 mm
	Gewinde metrisch	6
	Scharnier justierbar	nein
	Scharnierend	nein