

# Technisches Datenblatt

## Trägerklammer, mit Rohraufnahme seitlich

Artikelnummer: 1488421



Trägerklammer zum Montieren von Rohren. Offene Rohraufnahme seitlich. Befestigung an Stahlträgern durch Aufschlagen.



**St** Stahl

**ZL** Zinklamelle

### Stammdaten

Artikelnummer	1488421
Bezeichnung 1	Trägerklammer
Bezeichnung 2	mit Rohraufnahme 20 mm
Hersteller	OBO
Dimension	4-10mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Zinklamelle
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Trägerklammer, mit Rohraufnahme seitlich


Artikelnummer: 1488421



### Abmessungen



Länge	62 mm
Breite	40 mm
Höhe	35 mm
Maß L	62 mm
Maß W	40 mm



### Technische Daten

Anschlussart/-bauteil	Rohr/Kabel
Befestigungsart	klemmen
Flanschdicke F max.	10 mm
Flanschdicke F min.	4 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.	22 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.	18 mm
Scharnier justierbar	nein
Scharnierend	nein