

# Technisches Datenblatt

## Trägerklammer für Kabel

Artikelnummer: 1488481



Trägerklammer zum Montieren von Kabeln. Offene Kabelaufnahme seitlich. Befestigung an Stahlträgern durch Aufschlagen.



**St** Stahl

**ZL** Zinklamelle

### Stammdaten

Artikelnummer	1488481
Typ	SCC 4-7,5 D5,5
Bezeichnung 1	Trägerklammer
Bezeichnung 2	für Kabel, 4,5-5,5mm
Hersteller	OBO
Dimension	4-7,5mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Zinklamelle
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.



# Technisches Datenblatt

## Trägerklammer für Kabel

Artikelnummer: 1488481



### Abmessungen



Länge	14 mm
Breite	14 mm
Höhe	16 mm
Maß W	14 mm

### Technische Daten

Anschlussart/-bauteil	Rohr/Kabel
Befestigungsart	klemmen
Flanschdicke F max.	7,5 mm
Flanschdicke F min.	4 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.	5 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.	4 mm
Scharnier justierbar	nein
Scharnierend	nein