


# Technisches Datenblatt

## Trägerklammer für Kabel

Artikelnummer: 1488511



Trägerklammer zum Montieren von Kabeln. Offene Kabelaufnahme seitlich. Befestigung an Stahlträgern durch Aufschlagen.



CE

St Stahl

ZL Zinklamelle

### Stammdaten

Artikelnummer	1488511
Typ	SCC 7,5-12 D7
Bezeichnung 1	Trägerklammer
Bezeichnung 2	für Kabel, 6-7mm
Hersteller	OBO
Dimension	7,5-12mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Zinklamelle
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,6 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.



# Technisches Datenblatt

## Trägerklammer für Kabel

Artikelnummer: 1488511



### Abmessungen



Länge	19 mm
Breite	14 mm
Höhe	18 mm
Maß W	14 mm

### Technische Daten

Anschlussart/-bauteil	Rohr/Kabel
Befestigungsart	klemmen
Flanschdicke F max.	12 mm
Flanschdicke F min.	7,5 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.	7 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.	6 mm
Scharnier justierbar	nein
Scharnierend	nein