

# Technisches Datenblatt

## Kabelabzweigkasten T 250, geschlossen

Artikelnummer: 2007287



Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Rechteckige Form ohne Einführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage, die Montage auf Montageblechen und Gewinde im Boden. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und Montage über die Eckdome. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien.

Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK05 gemäß DIN EN 50102.



**PP/GF** Polypropylen, glasfaserverstärkt

### Stammdaten

Artikelnummer	2007287
Typ	T 250 OE
Bezeichnung 1	Kabelabzweigkasten
Bezeichnung 2	ohne Einführungsöffnungen
Hersteller	OBO
Dimension	240x190x95
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polypropylen, glasfaserverstärkt
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	48,3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Kabelabzweigkasten T 250, geschlossen




Artikelnummer: 2007287

### Abmessungen



Länge	240 mm
Breite	190 mm
Höhe	95 mm



### Technische Daten

Anreihbar	ja
Art der Einführung_	keine
Art der Einführung	Kabel
Art der Gehäusedurchführung	ohne
Bemessungsisolationsspannung U <sub>i</sub>	500 V
Bestückung	ohne
Deckel	nicht transparent
Deckelbefestigung	geschraubt
Einführung von Hinten	ja
Einführungen	keine
Explosionsgeprüfte Ausführung flammwidrig	nein
Form	nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 750°C rechteckig
Funktionserhalt	ohne
für Ex-Zone	ohne
für Ex-Zone Gas	ohne
für Ex-Zone Staub	ohne
Glasfaserverstärkt	ja
Halogenfrei	ja
Lichte Innenmaße	225x173x86 mm
Mit Abschirmung	nein
Mit Deckel	ja
Montageart	Wand-/ Deckenmontage
Nennquerschnitt min.	25 mm <sup>2</sup>
Nennspannung	500 V
Plombierbar	ja
Schutzart	IP66
Schutzgrad IK-Code	IK05
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C

# Technisches Datenblatt

Kabelabzweigkasten T 250, geschlossen

Artikelnummer: 2007287



## Technische Daten

Witterungsbeständig	nein
---------------------	------