

Technisches Datenblatt

Kabelverschraubung, metrisches Gewinde extra lang,
schwarz

Artikelnummer: 2022997



Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerschränke im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C.



PA Polyamid

Stammdaten

| | |
|---------------------|------------------------|
| Artikelnummer | 2022997 |
| Typ | V-TEC VM LL63 SW |
| Bezeichnung 1 | Kabelverschraubung |
| Bezeichnung 2 | vollmetrisch lang 24mm |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | M63 |
| Farbe | schwarz |
| Werkstoff | Polyamid |
| Kleinste VK-Einheit | 5 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 7,5 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |


Technisches Datenblatt

Kabelverschraubung, metrisches Gewinde extra lang,
schwarz

Artikelnummer: 2022997



Abmessungen



| | |
|------------|---------|
| Maß E | 75 mm |
| Maß L max. | 60,3 mm |
| Maß L min. | 41,5 mm |
| Maß L1 | 24 mm |
| Maß L2 | 9 mm |

Technische Daten

| | |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| Art der Dichtung | Dichtring |
| Ausführung | gerade |
| Biegeschutz | nein |
| Dichtbereich D max. | 48 mm |
| Dichtbereich D min. | 36 mm |
| explosiongeschützt | nein |
| Flachkabelverschraubung | nein |
| flammwidrig | nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C |
| für Ex-Zone | ohne |
| für Ex-Zone Gas | ohne |
| für Ex-Zone Staub | ohne |
| Gewinde | M63 x 1,5 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewindelänge | 24 mm |
| Gewindenenngröße | 63 |
| Gewindesteigung | 1,8 mm |
| Glasfaserverstärkt | nein |
| Halogenfrei | ja |
| Instabiler Drehmoment | 12 Nm |
| Kategorie der Schlägeinwirkung | 4 |
| Kategorie der Zugentlastung | A |
| Mehrfach Dichteinsatz | nein |
| Mit Gegenmutter | nein |
| Schlagfest | nein |
| Schlüsselweite | 68 |
| Schutzart | IP68 |
| Sechskant Eckmaß | 75 mm |

Technisches Datenblatt

Kabelverschraubung, metrisches Gewinde extra lang,
schwarz

Artikelnummer: 2022997



Technische Daten

| | |
|-------------------------------|--------|
| Teilbare Verschraubung | nein |
| Temperatureinsatzbereich max. | 65 °C |
| Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
| Zugentlastungsmöglichkeit | ja |