

Technisches Datenblatt

Mehrfach-Dichteinsatz, PG

Artikelnummer: 2029650



Einsatz zum Einführen mehrerer dünner Leitungen in die V-TEC-Kabelverschraubungen, wird gegen den einfachen Dichtring der Kabelverschraubung ausgetauscht.



NBR
SBR Kautschuk-Mischung

Stammdaten

Artikelnummer	2029650
Bezeichnung 1	Mehrfachdichteinsatz
Bezeichnung 2	zur V-TEC
Hersteller	OBO
Dimension	PG21,3X7
Farbe	schwarz
Werkstoff	Kautschuk-Mischung
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,45 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt

Mehrfach-Dichteinsatz, PG


Artikelnummer: 2029650



Abmessungen



Maß D	7 mm
Maß D1	23 mm
Maß H	12 mm



Technische Daten

Anzahl Bohrungen	3
Ausführung	sonstige
Geeignet für Gewindemaß PG	21
Innendurchmesser	7 mm
Lochdurchmesser	7 mm