


Technisches Datenblatt

Mehrfach-Dichteinsatz, metrisch



Artikelnummer: 2029696



Einsatz zum Einführen mehrerer dünner Leitungen in die V-TEC VM-Kabelverschraubungen, wird gegen den einfachen Dichtring der Kabelverschraubung ausgetauscht.



NBR
SBR Kautschuk-Mischung

Stammdaten

Artikelnummer	2029696
Typ	107 C VM 32 4x8
Bezeichnung 1	Mehrfachdichteinsatz
Bezeichnung 2	zur V-TEC VM
Hersteller	OBO
Dimension	VM32,4X8
Farbe	schwarz
Werkstoff	Kautschuk-Mischung
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt


Mehrfach-Dichteinsatz, metrisch

Artikelnummer: 2029696



Abmessungen

Maß D	8 mm
Maß D1	25,1 mm
Maß H	13,4 mm



Technische Daten

Anzahl Bohrungen	4
Ausführung	sonstige
Geeignet für Gewindemaß metrisch	32
Innendurchmesser	8 mm
Lochdurchmesser	8 mm