

Technisches Datenblatt

SOM-Schelle, 1-fach

Artikelnummer: 2124173



Mit Kunststoffschrauben, daher korrosionssicher, mit Langloch zur Befestigung mittels Holzschrauben oder Schlagdübel 5 mm.



PS Polystyrol

Stammdaten

Artikelnummer	2124173
Typ	3080 LGR
Bezeichnung 1	SOM-Schelle
Hersteller	OBO
Dimension	6-17mm
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polystyrol
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,926 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

SOM-Schelle, 1-fach



Artikelnummer: 2124173

Abmessungen



Maß b	14 mm
Maß b1	4 mm
Maß b2	5,2 mm
Maß d max.	17 mm
Maß d min.	6 mm
Maß H1	11 mm
Maß H2	24,5 mm
Maß H3	35,5 mm
Maß L	37 mm

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre	1
Ausführung	geschlossen
Befestigungsart	Schraubloch
Geeignet im Brandschutzbereich	nein
Halogenfrei	ja
Kunststoffummantelt	nein
Schraube	M6 x 18
Spannbereich D max.	17 mm
Spannbereich D min.	6 mm
UV-beständig	nein