


# Technisches Datenblatt

## Sockel-Klemmschelle, 2-fach

Artikelnummer: 2140721



Sockel-Klemmschelle 2 Kabel 18-22mm



**PP** Polypropylen

### Stammdaten

Artikelnummer	2140721
Typ	2962 2x22
Bezeichnung 1	Sockel-Klemmschelle
Bezeichnung 2	für 2 Kabel
Hersteller	OBO
Dimension	18-22mm
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polypropylen
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,064 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Sockel-Klemmschelle, 2-fach

Artikelnummer: 2140721



### Abmessungen



Maß A	67 mm
Maß B	17 mm
Maß C	22 x 38 mm
Maß H	34 mm
Maß L	38 mm

### Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre	2
Ausführung	zweilappig
Befestigungsart	Gewindeanschluss
Geeignet im Brandschutzbereich	nein
Größe	18/22 + 18/22
Halogenfrei	ja
Kunststoffummantelt	nein
Nenndurchmesser	17,8 mm
Spannbereich D max.	22 mm
Spannbereich D min.	18 mm
UV-beständig	nein