

# Technisches Datenblatt

## Kabelklammer für 16 Leitungen



Artikelnummer: 2204000



Die Kabelklammer aus Metall ist halogen- und brandlastfrei und bietet auch im Brandfall hohe mechanische Standfestigkeit. Die Kabelklammer ist als kabelspezifische Variante für den elektrischen Funktionserhalt gem. DIN 4102 Teil 12 zugelassen. Das Distanzstück 2033 D 15 x 3 G (separat zu bestellen) vergrößert bei Kabelklammern die Klemmhöhe von 10 auf 13 mm. Die Kabelklammer eignet sich zur brandsicheren Montage oberhalb abgehängter Brandschutzdecken nach DIN 4102.



- A2** Edelstahl, rostfrei
- 2B** blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Artikelnummer	2204000
Typ	2033 M A2
Bezeichnung 1	Kabelklammer
Hersteller	OBO
Dimension	2x8 NYM3x1,5
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4310
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,31 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

### Technische Daten

Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5	16
Ausführung flammwidrig	nein
Funktionserhalt	ja
Halogenfrei	ja
Mit Dübel	nein