

Technisches Datenblatt

Kabelklammer, für 8 Leitungen, anschießbar

Artikelnummer: 2205052



Ausführung geeignet zum Anschließen durch Gasdrucknagelgeräte (z. B. Fa. SPIT), z. B. für die Anwendung von Zwischendecken und Zwischenwand-Installationen.

Klemmhöhe 9 mm, mit Distanzstück 13 mm.

Befestigungsloch 7 mm Ø.

2032 für max. 8 Leitungen NYM 3 x 1,5 mm²



PA Polyamid

Stammdaten

Artikelnummer	2205052
Typ	2032 AS
Bezeichnung 1	Kabelklammer
Bezeichnung 2	anschießbar
Hersteller	OBO
Dimension	1x8 NYM3x1,5
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technische Daten

Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5	8
Ausführung flammwidrig	nein
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	ja
Mit Dübel	nein