

# Technisches Datenblatt

## Grip 20 flammwidrig

Artikelnummer: 2205412



Sammelhalterung für allgemeine Anwendung, geeignet für Wand- und Deckenmontage. Das angespritzte Befestigungselement kann mit Schlagdübel oder Gasdrucknagelgerät befestigt werden.

Steingraue Ausführung, flammwidrig nach DIN VDE 0471/DIN IEC 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 960°C. Der empfohlene Befestigungsabstand bei voller Belegung beträgt 250 - 400 mm.

Mit multifunktionalem Befestigungselement.

Fassungsvermögen:

2031/ 20 max. 20 Leitungen NYM 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>



**PP** Polypropylen

### Stammdaten

Artikelnummer	2205412
Typ	2031 F 20
Bezeichnung 1	Grip-Sammelhalterung
Bezeichnung 2	flammwidrig 960°C
Hersteller	OBO
Dimension	20x NYM3x1,5
Farbe	steingrau; RAL 7030
Werkstoff	Polypropylen
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,92 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

# Technisches Datenblatt

Grip 20 flammwidrig

Artikelnummer: 2205412



## Technische Daten

Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5	20
Ausführung flammwidrig	ja
Bruchlast	0,32 kN
flammwidrig	nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 960°C
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	ja
Mit Dübel	nein