



Sammelhalterung für die allgemeine Anwendung mit Befestigungslöchern 6 mm Ø, geeignet für Wand- und Deckenmontage. Das angespritzte Befestigungselement kann mit Schlagdübel oder Gasdrucknagelgerät befestigt werden. Der empfohlene Befestigungsabstand bei voller Belegung beträgt 250 - 400 mm. Mit multifunktionalem Befestigungselement.

Fassungsvermögen:

2031/ 40 max. 40 Leitungen NYM 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>



**PP** Polypropylen

#### Stammdaten

Artikelnummer	2205416
Typ	2031 40
Bezeichnung 1	Grip-Sammelhalterung
Hersteller	OBO
Dimension	40x NYM3x1,5
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polypropylen
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	3,61 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

#### Technische Daten

Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5	40
Ausführung flammwidrig	nein
Bruchlast	0,32 kN
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	ja
Mit Dübel	nein