

# Technisches Datenblatt

## Grip 40 flammwidrig

Artikelnummer: 2205423



Sammelhalterung für die allgemeine Anwendung mit Befestigungslöchern 6 mm Ø, geeignet für Wand- und Deckenmontage. Das angespritzte Befestigungselement kann mit Schlagdübel oder Gasdrucknagelgerät befestigt werden. Stein-graue Ausführung, flammwidrig nach DIN VDE 0471/DIN IEC 695 Teil 2-1, Prüf-temperatur 960°C. Der empfohlene Befestigungsabstand bei voller Belegung be-trägt 250 - 400 mm.  
Mit multifunktionalem Befestigungselement.

Fassungsvermögen:

2031/ 40 max. 40 Leitungen NYM 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>



**PP** Polypropylen

### Stammdaten

Artikelnummer	2205423
Typ	2031 F 40
Bezeichnung 1	Grip-Sammelhalterung
Bezeichnung 2	flammwidrig 960°C
Hersteller	OBO
Dimension	40x NYM3x1,5
Farbe	steingrau; RAL 7030
Werkstoff	Polypropylen
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	3,61 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

### Technische Daten

Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5	40
Ausführung flammwidrig	ja
Bruchlast	0,32 kN
flammwidrig	nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 960°C
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	ja

# Technisches Datenblatt

Grip 40 flammwidrig

Artikelnummer: 2205423



## Technische Daten

Mit Dübel  nein