

# Technisches Datenblatt

## Sechskantmutter DIN 934 V2A

Artikelnummer: 3397114



Sechskantmutter nach DIN 934 mit metrischem Gewinde.



**A2** Edelstahl, rostfrei

**2B** blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Artikelnummer	3397114
Typ	HN M12 A2
Bezeichnung 1	Sechskantmutter
Hersteller	OBO
Dimension	M12
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,73 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Sechskantmutter DIN 934 V2A

Artikelnummer: 3397114



### Abmessungen



Maß d	12 mm
Maß h	10,8 mm

### Technische Daten

Gewinde	M12
Gewinde metrisch	12
Gewindeart	metrisch
Halogenfrei	ja
Mit Flansch	nein
Schlüsselweite	19
Selbstsichernd	nein
Linksgewinde	nein
Gewinde imperial	1/2 Zoll
Ausführung Mutter	Mutter
Schraubensystem Mutter	Außensechskant