

# Technisches Datenblatt

Leitungshalter für Rd 8-10 und FL 30

Artikelnummer: 5033209



- für Rundleiter Rd 8-10 bzw. Flachleiter FL 30 x 3,5
- mit lose beigelegter Sechskant-Holzschraube 6 x 70 und Spreizdübel 910/N

|           |                  |
|-----------|------------------|
| <b>St</b> | Stahl            |
| <b>FT</b> | tauchfeuverzinkt |

## Stammdaten

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Artikelnummer       | 5033209          |
| Typ                 | 835              |
| Bezeichnung 1       | Bandstahlhalter  |
| Hersteller          | OBO              |
| Dimension           | 74x54x33         |
| Werkstoff           | Stahl            |
| Oberfläche          | tauchfeuverzinkt |
| Oberflächennorm     | DIN EN ISO 1461  |
| Kleinste VK-Einheit | 1                |
| Mengeneinheit       | Stück            |
| Gewicht             | 8,907 kg         |
| Gewichtseinheit     | kg/100 St.       |

## Technische Daten

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Passung        | Rd 8/10/ FL 30x3,5 mm |
| Zwischenplatte | nein                  |