

# Technisches Datenblatt

Leitungshalter Rd 8-10 mm

Artikelnummer: 5207460



- mit Innengewinde M8 bzw. Durchgangsloch  $\varnothing$  7 mm
- witterungs- und temperaturbeständig von -35 °C bis +90 °C



PA Polyamid

## Stammdaten

Artikelnummer	5207460
Typ	177 30 M8
Bezeichnung 1	Leitungshalter
Hersteller	OBO
Dimension	30mm
Farbe	grau
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,79 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

## Technische Daten

Befestigungsart Halter	Bohrung mit M-Gewinde
Befestigungsart Leiter	mit Klemmschelle
Gewinde metrisch	8
Leiterabmessungen	8-10 mm rund
Montagehöhe	30 mm
Werkstoff des Halters	Polyamid
Werkstoff des Unterteils	Polyamid
Werkstoff des Überlegers	Polyamid