

# Technisches Datenblatt

## Stahldraht-Spannseil A4

Artikelnummer: 5303188



Seil Ø 2 - 6 mm: Rundlitzenseil 6 x 7 nach DIN 3055.  
Seil Ø 8 - 10 mm: Rundlitzenseil 6 x 19 nach DIN 3060.  
Mindestbruchkraft 1770 N/mm<sup>2</sup>.



- A4** Edelstahl, rostfrei
- 2B** blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Artikelnummer	5303188
Typ	957 5 A4
Bezeichnung 1	Stahldraht-Spannseil
Bezeichnung 2	mit Hanfseele
Hersteller	OBO
Dimension	5
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4401
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	8,94 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m

### Technische Daten

Bruchlast	14,7 kN
in Ringen	50 m
Seildurchmesser	5 mm