


# Technisches Datenblatt

## Kreuzverbinder mit Zwischenplatte für Rd 8-10 mm FT

Artikelnummer: 5312310



- entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- Passung: Rd 8-10 x Rd 8-10 / FL 30
- mit Zwischenplatte
- montiert mit 4 Sechskantschrauben M8 x 25 und 4 Sechskantmuttern M8 (F)



**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	5312310
Typ	252 8-10 FT
Bezeichnung 1	Kreuzverbinder
Hersteller	OBO
Dimension	8-10mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	33,53 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Kreuzverbinder mit Zwischenplatte für Rd 8-10 mm FT


Artikelnummer: 5312310



### Abmessungen



Maß A	60 mm
Maß B	60 mm



### Technische Daten

Art der Befestigungsschraube	Sechskantschraube
Art des Verbinders	Kreuzverbinder
Blitzstromtragfähigkeit	H/100 kA
Geeignet für Verbindung	Rundleiter Rd 8-10 / Rd 8-10
Passung	Rd 8-10 mm
Zwischenplatte	ja