


Technisches Datenblatt

Kreuzverbinder für Rund- und Flachleiter A4

Artikelnummer: 5312656



- entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- Passung: Rd 8-10 x FL 30
- montiert mit 4 Sechskantschrauben M8 x 25 und 4 Sechskantmuttern M8



A4 Edelstahl, rostfrei

Stammdaten

Artikelnummer	5312656
Typ	252 8-10xFL30V4A
Bezeichnung 1	Kreuzverbinder
Hersteller	OBO
Dimension	8-10mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4571
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	28,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Kreuzverbinder für Rund- und Flachleiter A4


Artikelnummer: 5312656



Abmessungen



Maß A	60 mm
Maß B	60 mm



Technische Daten

Art der Befestigungsschraube	Sechskantschraube
Art des Verbinders	Kreuzverbinder
Blitzstromtragfähigkeit	H/100 kA
Geeignet für Verbindung	Rundleiter Rd 8-10 / Flachleiter FI 30
Passung	Rd 8-10/FL30 mm
Zwischenplatte	nein