### **Technisches Datenblatt**

### Standfuß für FangFix-System min. 10 kg








- System bestehend aus FangFix-Stein mit Basis und Klemme
   FangFix-Klemme aus VA, Entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305
  (IEC 62305)
- min. 10-kg-Stein mit Ø 289 mm, hohe Standfestigkeit
- schnelle und einfache Montage der Fangstange per Dübeltechnik
- Beton, frostbeständig
   der FangFix-Stein ist stapelbar
- passend für Ø 16 mm Rohr-Fangstangen



Beton

#### Stammdaten

Artikelnummer	5403103
Bezeichnung 1	FangFix-System
Bezeichnung 2	Komplettsystem
Hersteller	OBO
Dimension	10kg
Werkstoff	Beton
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1155 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
Mengeneinheit Gewicht	Stück 1155 kg



# **Technisches Datenblatt**

# Standfuß für FangFix-System min. 10 kg





Technische Daten		
	Aufnahme Fangstange	Gewinde
	Ausführung	Sockel
	Gewicht	10 kg
	Nenngröße Ø	295 mm
	Passung	Rd 8 mm
	Verjüngt	nein