Technisches Datenblatt Steigeleiter Industrie, 6 m W40

Artikelnummer: 6013899





Steigeleiter mit der Seitenhöhe 80 mm mit eingeschraubten Sprossen. Die Steigeleiter wird in unmontiertem Zustand geliefert.

Die passende Bügelschelle ist der Typ 2056W.



St

Stahl



tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6013899
Тур	SLS 80 W40 9 FT
Bezeichnung 1	Steigeleiter Industrie
Bezeichnung 2	mit W 40 Sprosse
Hersteller	OBO
Dimension	900x6000
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	6
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	1586 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m

Technisches Datenblatt Steigeleiter Industrie, 6 m W40





Artikelnummer: 6013899



_				_	
Too	hni	-	h-0		
Tec	ш	56	He.	υa	ш

Ausführung der Seitenwand	I-Profil
Ausführung der Sprossen	Profil ungelocht
Funktionserhalt	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	ja
Sprossenabstand	600 mm