


Distanzbügel zum Aufständern von Gitterrinnen auf dem Boden oder an der Wand.  
Auf dem Distanzbügel können die Gitterrinentypen GRM mit den Seitenhöhen 35, 55 und 105 mm montiert werden.  
Schraubenlose Befestigung der Gitterrinne auf dem Distanzbügel.



**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6015660
Bezeichnung 1	Distanzbügel
Bezeichnung 2	für Gitterrinne
Hersteller	OBO
Dimension	B150mm
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	18,1 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,367 kg COe / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Distanzbügel FT

Artikelnummer: 6015660



### Abmessungen



Höhe	20 mm
Höhe	0,79 in
Maß A	30 mm
Maß B	156 mm
Maß L	220 mm



### Technische Daten

Ausführung	Wand-/Deckenbügel Trapezprofil
Geeignet für Gitterrinne	ja
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	nein
Rinnenbefestigung	Haltenase