Technisches Datenblatt

Bogen winkelverstellbar 60 A4

Artikelnummer: 6037178





Winkelverstellbarer Bogen zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 60 mm. Einstellbarer Winkel 0 - 90°. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innenund Außenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.

CERK

Α4

Edelstahl, rostfrei

2E

blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	6037178
Тур	RB W 640 A4
Bezeichnung 1	Bogen, winkelverstellbar
Bezeichnung 2	horizontal
Hersteller	OBO
Dimension	60x400
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4571
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	219,8 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt

Bogen winkelverstellbar 60 A4

Artikelnummer: 6037178



Abmessungen 488 395

Breite	400 mm
Höhe	60 mm
Blechstärke	1,25 mm
Maß B	400 mm
Maß L	834 mm

Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	verstellbar
Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Bauform	Gelenkbogen_komplett
Funktionserhalt	nein
Materialstärke Bodenblech	1,25 mm
Mit Oberteil	nein
Montagelochung im Boden	ja
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	ja
Temperatureinsatzbereich max.	120 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-20 °C
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt
Empfohlene Anzahl Schrauben	14 St.
Holmstärke	1,25 mm