


T-Stück zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 60 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.



**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

### Stammdaten

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Artikelnummer       | 6038112                    |
| Typ                 | RT 660 FS                  |
| Bezeichnung 1       | T-Stück                    |
| Bezeichnung 2       | für Kabelrinne, horizontal |
| Hersteller          | OBO                        |
| Dimension           | 60x600                     |
| Werkstoff           | Stahl                      |
| Oberfläche          | bandverzinkt               |
| Oberflächennorm     | DIN EN 10346               |
| Kleinste VK-Einheit | 1                          |
| Mengeneinheit       | Stück                      |
| Gewicht             | 519 kg                     |
| Gewichtseinheit     | kg/100 St.                 |


# Technisches Datenblatt

## T-Stück 60 FS

Artikelnummer: 6038112



### Abmessungen



|             |        |
|-------------|--------|
| Breite      | 600 mm |
| Höhe        | 60 mm  |
| Blechstärke | 1 mm   |
| Maß B       | 600 mm |

### Technische Daten

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Ausführung Verbinder               | integrierter Verbinder |
| Funktionserhalt                    | nein                   |
| NATO Lochbild                      | nein                   |
| Rostfreier Stahl, gebeizt          | nein                   |
| Temperatureinsatzbereich max.      | 120 °C                 |
| Temperatureinsatzbereich min.      | -20 °C                 |
| Weitspann-Ausführung               | nein                   |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | geschraubt/geklemmt    |
| Empfohlene Anzahl Schrauben        | 24 St.                 |
| Holmstärke                         | 1,25 mm                |