

# Technisches Datenblatt

## Bogen variabel Magic 60 FS

Artikelnummer: 6040484



Bogen variabel 0° - 90° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnen-  
typen mit der Seitenhöhe 60 mm.



**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

### Stammdaten

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Artikelnummer       | 6040484               |
| Bezeichnung 1       | Bogen variabel        |
| Bezeichnung 2       | mit Schnellverbindung |
| Hersteller          | OBO                   |
| Dimension           | 60x200                |
| Werkstoff           | Stahl                 |
| Oberfläche          | bandverzinkt          |
| Oberflächennorm     | DIN EN 10346          |
| Kleinste VK-Einheit | 1                     |
| Mengeneinheit       | Stück                 |
| Gewicht             | 163,6 kg              |
| Gewichtseinheit     | kg/100 St.            |

# Technisches Datenblatt

Bogen variabel Magic 60 FS

Artikelnummer: 6040484



## Abmessungen

|             |         |
|-------------|---------|
| Breite      | 200 mm  |
| Breite      | 8 in    |
| Höhe        | 60 mm   |
| Höhe        | 2 in    |
| Blechstärke | 1 mm    |
| Maß B       | 200 mm  |
| Maß L       | 1,61 ft |
| Maß L       | 490 mm  |

## Technische Daten

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Abbiegung (Winkel)                 | verstellbar            |
| Ausführung Verbinder               | integrierter Verbinder |
| Funktionserhalt                    | ja                     |
| Montagelochung im Boden            | ja                     |
| NATO Lochbild                      | nein                   |
| Richtungsänderung                  | horizontal             |
| Rostfreier Stahl, gebeizt          | nein                   |
| Seitenlochung                      | ja                     |
| Weitspann-Ausführung               | nein                   |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | Klickbefestigung       |