# **Technisches Datenblatt**

## **Bogen variabel Magic 60 FT**

Artikelnummer: 6040508





Bogen variabel  $0^\circ$  -  $90^\circ$  mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.



St

Stahl



tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6040508
Тур	RBMV 640 FT
Bezeichnung 1	Bogen variabel
Bezeichnung 2	mit Schnellverbindung
Hersteller	ОВО
Dimension	60x400
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	614 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

# **Technisches Datenblatt**

# Bogen variabel Magic 60 FT

Artikelnummer: 6040508



Abmessungen		
	Breite	400 mm
	Breite	16 in
	Höhe	60 mm
	Höhe	2 in
	Blechstärke	1,25 mm
	Maß B	400 mm
	Maß L	2,69 ft
	Maß L	820 mm

	Maß L	820 mm
Technische Daten		
	Abbiegung (Winkel)	verstellbar
	Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
	Funktionserhalt	ja
	Montagelochung im Boden	ja
	NATO Lochbild	nein
	Richtungsänderung	horizontal
	Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
	Seitenlochung	ja
	Weitspann-Ausführung	nein
	Art des Verbinders Kabeltragsystem	Klickbefestigung