

# Technisches Datenblatt

## Bogen variabel Magic 60 A2

Artikelnummer: 6040524



Bogen variabel 0° - 90° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnen-  
typen mit der Seitenhöhe 60 mm.



- A2** Edelstahl, rostfrei
- 2B** blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Artikelnummer	6040524
Typ	RBMV 620 A2
Bezeichnung 1	Bogen variabel
Bezeichnung 2	mit Schnellverbindung
Hersteller	OBO
Dimension	60x200
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	163,6 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

### Abmessungen

Breite	200 mm
Höhe	60 mm
Blechstärke	1 mm
Maß B	200 mm
Maß L	490 mm

# Technisches Datenblatt

Bogen variabel Magic 60 A2

Artikelnummer: 6040524



## Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	verstellbar
Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Funktionserhalt	nein
Montagebohrung im Boden	ja
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenbohrung	ja
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	Klickbefestigung