


Technisches Datenblatt

T-Abzweigstück Magic 60 FS

Artikelnummer: 6041320



T-Abzweigstück mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.



St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6041320
Bezeichnung 1	T-Abzweigstück
Bezeichnung 2	mit Schnellverbindung
Hersteller	OBO
Dimension	60x100
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	83,6 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

T-Abzweigstück Magic 60 FS

Artikelnummer: 6041320



Abmessungen



Breite	100 mm
Breite	4 in
Höhe	60 mm
Blechstärke	1,25 mm
Maß B	100 mm

Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Funktionserhalt	ja
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt
Holmstärke	1,25 mm