# **Technisches Datenblatt**

90°-Bogen Magic 85 FT

Artikelnummer: 6041516



Bogen  $90^\circ$  mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 85~mm.







Stahl



tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6041516
Тур	RBM 90 840 FT
Bezeichnung 1	Bogen 90°
Bezeichnung 2	mit Schnellverbindung
Hersteller	OBO
Dimension	85x400
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	321,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

# **Technisches Datenblatt**

# 90°-Bogen Magic 85 FT

Artikelnummer: 6041516



# Abmessungen 90° P50 B

400 mm
85 mm
1,25 mm
400 mm

### Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Funktionserhalt	nein
Montagelochung im Boden	nein
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	Klickbefestigung