


# Technisches Datenblatt

## Anbau-Abzweigstück 110 FT

Artikelnummer: 6042261



Anbau-Abzweigstück zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung oder Kreuzung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 110 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.




**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6042261
Typ	RAA 150 FT
Bezeichnung 1	Anbau-Abzweigstück
Bezeichnung 2	für Kabelrinne
Hersteller	OBO
Dimension	110x500
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	100,7 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

### Abmessungen



Breite	500 mm
Höhe	110 mm
Blechstärke	1 mm
Maß B	500 mm

# Technisches Datenblatt

Anbau-Abzweigstück 110 FT

Artikelnummer: 6042261



## Technische Daten

Abgehende Breite	500 mm
Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Funktionserhalt	nein
Materialstärke Bodenblech	1 mm
NATO Lochbild	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Temperatureinsatzbereich max.	120 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-20 °C
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt/geklemt
Empfohlene Anzahl Schrauben	24 St.
Holmstärke	1,25 mm