

Technisches Datenblatt

Deckel, ungelocht DD

Artikelnummer: 6052647



Ungelochter Deckel für Kabelrinnen und Gitterrinnen.
Quersicke ab 500 mm Breite.
Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.



St Stahl

DD bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

Stammdaten

| | |
|------------------------------------|---|
| Artikelnummer | 6052647 |
| Bezeichnung 1 | Deckel ungelocht |
| Bezeichnung 2 | für Kabelrinne und Kabelleiter |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 150x3000 |
| Farbe | zink |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip |
| Oberflächennorm | DIN EN 10346 |
| Kleinste VK-Einheit | 3 |
| Mengeneinheit | Meter |
| Gewicht | 138,267 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 m |
| CO Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 3,74 kg COe / 1 Meter |


Technisches Datenblatt

Deckel, ungelocht DD

Artikelnummer: 6052647



Abmessungen



| | |
|-------------|----------|
| Länge | 3.000 mm |
| Länge | 10 ft |
| Breite | 150 mm |
| Breite | 6 in |
| Höhe | 13 mm |
| Blechstärke | 0,04 in |
| Blechstärke | 1 mm |
| Maß B | 150 mm |
| Maß H | 15 mm |

Technische Daten

| | |
|---------------------------|---------------|
| Befestigungsart | Deckelklammer |
| Funktionserhalt | nein |
| Geeignet für Gitterrinne | ja |
| Geeignet für Kabelleiter | ja |
| Geeignet für Kabelrinne | ja |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |