



Deckel für Kabelrinnen und Kabelleitern mit Drehriegeln.  
Quersicke ab 500 mm Breite.  
Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.



**St** Stahl

**DD** bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

### Stammdaten

Artikelnummer	6052721
Typ	DRL 550 DD
Bezeichnung 1	Deckel mit Drehriegel
Bezeichnung 2	für Kabelrinne und Kabelleiter
Hersteller	OBO
Dimension	550x3000
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	685,34 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m


# Technisches Datenblatt

## Deckel mit Drehriegel DD

Artikelnummer: 6052721



### Abmessungen



Länge	3.000 mm
Länge	10 ft
Breite	550 mm
Breite	22 in
Höhe	35 mm
Blechstärke	0,05 in
Blechstärke	1,25 mm
Maß B	550 mm
Maß H	15 mm

### Technische Daten

Anzahl Drehriegel	6 St.
Befestigungsart	Drehriegel
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	ja
Geeignet für Kabelrinne	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein